

**SisäSORVAUSpidin Muoto E2, VDI 20, Reikä d2 (H7): 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319310 8
GTIN	4062406754815
Tuoteluokka	32U

Kuvaus**Käyttö:**

SisäSORVAUSpitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Reikä d ₂ (H7)	8 mm
l ₆	50 mm
l ₇	41 mm
Jäähdytyskanavan kierre	M6
Kiristysruuvien kierre	M6
Muoto	E
VDI-koko	VDI 20
d ₆	50 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 20
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSpidin

