

**SisäSORVAUSpidin Muoto E2, VDI 30, Reikä d2 (H7): 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319320 16
GTIN	4067263462576
Tuoteluokka	32U

Kuvaus**Käyttö:**

SisäSORVAUSpitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

l_6	60 mm
Reikä d_2 (H7)	16 mm
l_7	51 mm
Jäähdytyskanavan kierre	M6
Kiristysruuvien kierre	M8
Muoto	E
VDI-koko	VDI 30
d_6	68 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSpidin

