

**SisäSORVAUSpidin Muoto E2, VDI 40, Reikä d2 (H7): 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319330 25
GTIN	4062406755058
Tuoteluokka	32U

Kuvaus**Käyttö:**

SisäSORVAUSpitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Reikä d ₂ (H7)	25 mm
l ₆	75 mm
l ₇	61 mm
Jäähdetyiskanavan kierre	M8
Kiristysruuvien kierre	M10
Muoto	E
VDI-koko	VDI 40
d ₆	83 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSpidin

