



SisäSORVAUSpidin Muoto E2, VDI 40, Reikä d2 (H7): 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	319330 12
GTIN	4062406755027
Tuoteluokka	32U

Kuvaus

Käyttö:

SisäSORVAUSpitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

l_6	75 mm
l_7	61 mm
Reikä d_2 (H7)	12 mm
Jäähdytiskanavan kierre	M8
Kiristysruuvin kierre	M8
Muoto	E
VDI-koko	VDI 40
d_6	83 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSpidin

