



SisäSORVAUSpidin Muoto E2, VDI 40, Reikä d2 (H7): 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	319330 32
GTIN	4062406755065
Tuoteluokka	32U

Kuvaus

Käyttö:

SisäSORVAUSpitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

l_7	61 mm
Reikä d ₂ (H7)	32 mm
l_6	75 mm
Jäähdytyskanavan kierre	M8
Kiristysruuvien kierre	M10
Muoto	E
VDI-koko	VDI 40
d_6	83 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSpidin

