



## SisäSORVAUSPIDIN Muoto E2, VDI 40, Reikä d2 (H7): 20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	319330 20
GTIN	4062406755041
Tuoteluokka	32U

### Kuvaus

**Käyttö:**

SisäSORVAUSPITIMELLE.

**Standardi:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Tekninen kuvaus

$l_7$	61 mm
$l_6$	75 mm
Reikä $d_2$ (H7)	20 mm
Jäähdytiskanavan kierre	M8
Kiristysruuvien kierre	M10
Muoto	E
VDI-koko	VDI 40
$d_6$	83 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSPIDIN

