

**SisäSORVAUSpidin Muoto E2, VDI 50, Reikä d2 (H7): 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319335 16
GTIN	4062406755096
Tuoteluokka	32U

Kuvaus**Käyttö:**

SisäSORVAUSpitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

l_6	90 mm
Reikä d_2 (H7)	16 mm
l_7	76 mm
Jäähdytyskanavan kierre	M8
Kiristysruuvin kierre	M10
Muoto	E
VDI-koko	VDI 50
d_6	98 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSpidin

