



## SisäSORVAUSpidin Muoto E2, VDI 50, Reikä d2 (H7): 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	319335 12
GTIN	4062406755089
Tuoteluokka	32U

### Kuvaus

**Käyttö:**

SisäSORVAUSpitimelle.

**Standardi:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Tekninen kuvaus

$l_6$	90 mm
$l_7$	76 mm
Reikä $d_2$ (H7)	12 mm
Jäähdytyskanavan kierre	M8
Kiristysruuvien kierre	M10
Muoto	E
VDI-koko	VDI 50
$d_6$	98 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSpidin

