



## SisäSORVAUSpidin Muoto E2, VDI 50, Reikä d2 (H7): 50mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319335 50     |
| GTIN         | 4062406755140 |
| Tuoteluokka  | 32U           |

### Kuvaus

**Käyttö:**

SisäSORVAUSpitimelle.

**Standardi:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Tekninen kuvaus

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Reikä d <sub>2</sub> (H7) | 50 mm                |
| l <sub>7</sub>            | 86 mm                |
| l <sub>6</sub>            | 100 mm               |
| Jäähdytyskanavan kierre   | M8                   |
| Kiristysruuvien kierre    | M10                  |
| Muoto                     | E                    |
| VDI-koko                  | VDI 50               |
| d <sub>6</sub>            | 98 mm                |
| Värikoodi VDI-varrelle    | VDI 50               |
| Tuotetyyppi               | VDI-sisäSORVAUSpidin |

