

Garant

Työpiste, jossa sähkötoiminen korkeussäätö Kantokyky kork. 250 / 200 kg, tumma Eluplan-levy, Tyyppi: 1250/S

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920301 1250/S
GTIN	4062406755379
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Runko-osassa nostoyksikkö ja sivulla ja takana poikittaistuet, jotka lisäävät vakautta. 50 mm paksu tumma Eluplan-levy. **Erotuslevyillä** varustettu työpöytä, asentaminen riviin on mahdollista.

Pintakäsittely:

Mustat korkeussäädettävät jalat, antrasiitit RAL 7016 **jauhemaalatut** poikittaistuet.

Suositus:

Kevyet asennustyöt istuen ja seisoen.

Huomautus:

Enimmäiskantavuuden vuoksi tulisi käyttää vain siirrettäviä laatikostorunkoja.

Laatikostorunkojen asentamista työtason alle tulee välttää. Muiden osien asentaminen pienentää kuormituskykyä. Toimitus valmiiksi asennettuna.

Tekninen kuvaus

Syvyys	750 mm
Työtason paksuus	50 mm
Paino	98 kg
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä

Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Suurin kantavuus	250 kg
Työtason syvyys	750 mm
Työtason pituus	1250 mm
ComfortClose	ei
Leveys	1250 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	720 - 1200 mm
Nostonopeus	38 mm/s
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Kantavuus jatkuvalla kuormituksella	250 kg
Työtason materiaali	Eluplan tumma
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Tuotetyyppi	Työpöytä