

Garant

Työpiste, jossa sähkötoiminen korkeussäätö Kantokyky kork. 250 / 200 kg, tumma Eluplan-levy, Tyyppi: 1250

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920301 1250
GTIN	4062406755362
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Runko-osassa nostoyksikkö ja sivulla ja takana poikittaistuet, jotka lisäävät vakautta. 50 mm paksu tumma Eluplan-levy. Työpöytä **ilman** erotuslevyjä, asentaminen riviin ei ole mahdollista.

Pintakäsittely:

Mustat korkeussäädettävät jalat, antrasiitit RAL 7016 **jauhemaalattut** poikittaistuet.

Suositus:

Kevyet asennustyöt istuen ja seisoen.

Huomautus:

Enimmäiskantavuuden vuoksi tulisi käyttää vain siirrettäviä laatikostorunkoja. Laatikostorunkojen asentamista työtason alle tulee välttää. Muiden osien asentaminen pienentää kuormituskykyä. Toimitus valmiiksi asennettuna.

Tekninen kuvaus

Leveys	1250 mm
Nimellisjännite	250 V
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	610 - 1200 mm
Suurin kantavuus	250 kg

Pistoketyyppi, tulo	F
Työtason materiaali	Eluplan tumma
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Paino	94 kg
Nostonopeus	38 mm/s
Syvyys	750 mm
Kantavuus jatkuvalla kuormituksella	250 kg
Työtason pituus	1250 mm
Työtason syvyys	750 mm
ComfortClose	ei
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Työtason paksuus	50 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Tuotetyyppi	Työpöytä