

Garant GRIDLINE

Jalkaosa sähköllä ja paineilmalla, Korkeus 900 mm, Tyyppi: CH**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927068 CH
GTIN	4062406755676
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

Toimituksen sisältö:

Jalkaosa kahdella sukopistorasialla, sis. asennusmateriaalin, ei kaapeloitu.

Sis. yhden käden turvaliittimen, pikaliittimen DN 7,2 ja 3/8 tuuman liitäntäkierteen, enintään 10 bar.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Jalkaosat ilman takaseinää tai laatikostorunkoa vaativat rakenteen jäykistämistä liitoslevyillä nro 927122. Korkeus vastaa työtason alareunaa.

Valmiiksi kootut työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.

Tekninen kuvaus

Nimellisjännite	250 V
Nimellisvirta	10 A

Sopii tason syvyyteen	750 mm
Leveys	50 mm
Pistorasia, tyyppi	J
Syvyys	700 mm
Korkeus	900 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Korkeus 900 mm
Tuotetyyppi	KytKentämoduuli

Tarvikkeet

Korkeudentasaus GridLine-työpenkit Tyyppi M12	927090 M12
Suojatulpat 2 osan sarja Tyyppi 2	927092 2