

Garant GRIDLINE

Jalkaosa sähköllä, Korkeus 800 mm, Tyyppi: CZ**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927062 CZ
GTIN	4062406755553
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

Toimituksen sisältö:

Jalkaosa kahdella sukopistorasialla, sis. asennusmateriaalin, ei kaapeloitu.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Jalkaosat ilman takaseinää tai laatikostorunkoa vaativat rakenteen jäykistämistä liitoslevyillä nro 927122. Korkeus vastaa työtason alareunaa.

Valmiiksi kootut työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.

Tekninen kuvaus

Pistorasia, tyyppi	E
Syvyys	700 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Sopii tason syvyyteen	750 mm
Nimellisjännite	250 V
Korkeus	800 mm
Nimellisvirta	16 A
Leveys	50 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Korkeus 800 mm
Tuotetyyppi	KytKentämoduuli

Tarvikkeet

Korkeudentasaus GridLine-työpenkit Tyyppi M12	927090 M12
Suojatulpat 2 osan sarja Tyyppi 2	927092 2