

Garant GRIDLINE

**Jalkaosa sähköllä ja paineilmalla, Korkeus 900 mm, Tyyppi: DE****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927068 DE
GTIN	4062406755669
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

**Toimituksen sisältö:**

Jalkaosa kahdella sukopistorasialla, sis. asennusmateriaalin, ei kaapeloitu.

Sis. yhden käden turvaliittimen, pikaliittimen DN 7,2 ja 3/8 tuuman liitäntäkierteen, enintään 10 bar.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Jalkaosat ilman takaseinää tai laatikostorunkoa vaativat rakenteen jäykistämistä liitoslevyillä nro 927122. Korkeus vastaa työtason alareunaa.

Valmiiksi kootut työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.

**Tekninen kuvaus**

Sopii tason syvyyteen	750 mm
Nimellisjännite	250 V

Korkeus	900 mm
Syvyys	700 mm
Nimellisvirta	16 A
Pistorasia, tyyppi	F
Leveys	50 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Korkeus 900 mm
Tuotetyyppi	Kytkentämoduuli

## Tarvikkeet

Korkeudentasaus GridLine-työpenkit Tyyppi M12	927090 M12
Suojatulpat 2 osan sarja Tyyppi 2	927092 2