

Garant

Kapea kiekkojyrsin, pinnoittamaton, Ø×leveys js16×k11: 160X5mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 185500 160X5 |
| GTIN | 4045197097750 |
| Tuoteluokka | 11U |

Kuvaus

Malli:

Kolmelta sivulta lastuava kiekkojyrsin, jossa on reikälaippa ja kiilaura. Ristihammastettu: vuoropuolisen viistehammastuksen ansiosta tämä jyrsin lastuaa myös syvissä leikkauksissa erittäin rauhallisesti.

Käyttö:

Urien jyrsintään tai katkaisuun, kun työkappaleen sivupintojen on säilyttävä tarkkoina ja siisteinä.

Huomautus:

f_z arvolle $a_e = 0,1 \times D$.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------|
| Terän Ø D _c | 160 mm |
| Reiän Ø H7 | 40 mm |
| Syöttö f_z teräksessä < 750 N/mm ² | 0,11 mm |
| HammaslukuZ | 48 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Lastuamisleveys | 5 mm |
| varren malli | reiällä |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS Co 5 |
| Standardi | DIN 1834 A |
| Jyrsintäprofiili | ristihammastettu |
| tyyppi | N |
| Toleranssi, nimellis-Ø | js16 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 200 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 19 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 19 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 19 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 9 m/min | M |
| CuZn | sopii rajoituksin | 180 m/min | N |
| Uni | sopii rajoituksin | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |