



LED-otsalamppu paristolla, Tyyppi: H5-CORE



Tilaustiedot

Tilausnumero	081390 H5-CORE
GTIN	4058205020848
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat LED-otsalamput ammattikäyttöön.

- **Käännettävä pää ja portaaton tarkennustoiminto.**
- **Intuiitiivinen käyttö ja portaaton himmennys.**
- **Vaihdeettava, pestävä otsanauha.**
- **Ledlenser Connecting System yhtenäisenä rajapintana mahdollistaa laajan tarvikevalikoiman helpon kytkemisen.**

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Paino	178 g
IP-suojausluokka	IP 67
Valaisuaika	2 h
Valaisuaika porras 2	20 h
Pään Ø	32 mm
Valovirta, porras 2	15 lm
Valovirta	200 lm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Valmistajamerkintä	H5 Core
Paristotyyppi	Mignon, AA
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Valovirran tehostin	350 lm
Tuotetyyppi	Otsavalaisin