



Laturi, Tyyppi: LITHIUM4



Tilaustiedot

Tilausnumero	081590 LITHIUM4
GTIN	4013674183562
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Elektronisesti ohjatut pikalatauslaitteet akkukennoille, kunkin akun **erillinen latautumisen valvonta** ja akkujen viantunnistus. Akkukohtainen tilinäyttö, automaattinen virrankatkaisu latauksen päätyttyä, yllilataussuoja ja **ylläpitotila**. Tulojännite 100–240 V. LC-näyttö lataustapahtuman yksityiskohtaiseen valvontaan ja lisäksi akustiset palautteet.

Käyttö:

NiMH-akun latauspaikat: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA tai 1 – 2 × Baby C. **Li-ion / LiFePO4 akkujen latauspaikat:** 1 – 4 × 18650; 17670; 14500 jne.

Tekninen kuvaus

Latauspaikkojen enimmäismäärä	4
Leveys	96 mm
Korkeus	33 mm
Nimellisjännite	100 V
Enimmäislatausvirta	2 A
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Pituus	129,5 mm

Verkkotaajuus	50 Hz
Liitäntä	USB-liitäntä
Tuotetyyppi	Laturi