




Laturi, Tyyppi: C-MULTI



Tilaustiedot

Tilausnumero	081590 C-MULTI
GTIN	4013674161126
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Elektronisesti ohjatut pikalatauslaitteet akkukennoille, kunkin akun **erillinen latautumisen valvonta** ja akkujen viantunnistus. Akkukohtainen tilanäyttö, automaattinen virrankatkaisu latauksen päätyttyä, yllilataussuoja ja **ylläpitotila**. Tulojännite 100–240 V. Älykäs PERFECT 7 -lataustekniikka (varauksen pikatestaus, säästävä esilataus, akkuanalyysi, pikalataus, IQ-poiskytkentä, top off -lataus, ylläpitolataus) ja 3-värinen LED-näyttö kennon tilan lukemiseen.

Käyttö:

NiMH-akun latauspaikat: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D ja 1 × 9V#lohko.

Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Pituus	151,8 mm
Enimmäislatausvirta	0,8 A
Verkkotaajuus	50 Hz
Korkeus	149,6 mm
Nimellisjännite	100 - 240 V
Leveys	47 mm

Latauspaikkojen enimmäismäärä	5
Liitäntä	USB-liitäntä
Tuotetyyppi	Laturi