

AEG

Akkukäyttöinen iskupora/ruuvinväännin ilman akkua, laturi, Tyyppi: BSB18C2BL



Tilaustiedot

Tilausnumero	070227 BSB18C2BL
GTIN	4058546324056
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Voimakas harjaton 18 V:n akkukäyttöinen kompakti iskuporaruuvain

- **Erittäin kätevä vain 183 mm:n kompaktin pituuden ansiosta**
- **2-vaihteinen koneisto**
- **21-portainen vääntömomentin säätö ja iskuporaustaso kivimateriaalien poraukseen**
- **Työskentelyalueen LED-valaistus**
- **Pyörii molempiin suuntiin**
- **PRO litiumioni kolminkertainen suoja: Lämpötilan valvonta, yksittäiskennonvalvonta, ylikuormitussuoja**

Toimituksen sisältö:

Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, vyöklipsi, 1× 13 mm:n FIXTEC-pikaporaistukka, **ilman akkua, ilman laturia.**

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	BSB18C2BL-0
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm

Paino ilman akkua	1,6 kg
akun jännite	18 V
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Pituus	183 mm
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	500 min ⁻¹
Suurin kiristysmomentti	60 Nm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1950 min ⁻¹
Moottorin rakenne	Brushless
Tuotetyyppi	Iskuporaruuvain