

WEKEM®**5 minuutin epoksiliima, Täyttö: 24ml**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083387 24
GTIN	4260205360491
Tuoteluokka	08G

Kuvaus

Malli:

2K-pikaliima suurella veto- ja leikkauslujuudella, ei kutistu ja kestää useita kemikaaleja. Yhdistää **metallia, lasia, keramiikkaa, puuta, betonia** toisiinsa ja keskenään. Helppo käyttö. Liimaus kovettuu luotettavasti alhaisissakin lämpötiloissa.

Huomautus:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

Tekninen kuvaus

Väri	läpinäkyvä
Työstölämpötila	15 - 25 °C
Toimintalujuus vastaa	20 - 30 min
Käyttölämpötila-alue	-40 - 80 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	12 kk
Vetorepeämislujuus	12 - 14 N/mm ²
Tuotetyyppi	Kaksikomponenttiliima

