

Garant**VNMG 160404, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251802 HB7415-1
GTIN	4062406750886
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	S
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 90 m/min
Toleranssi	M
Laji	HB7415-1
lastunmurtaja	TIM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä