

**Garant****DNMG 110404, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250752 HB7130-2
GTIN	4062406750909
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 110404 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

### Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7130-2
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 5 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä