

Garant**DNMG 150608, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250660 HB7130-2
GTIN	4062406750893
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150608 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Lastuava aine	KM

Laji	HB7130-2
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	VS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä