

Garant**DNMG 150612, Laji: HB7130-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250764 HB7130-2
GTIN	4062406765026
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150612 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM
Lastuava aine	KM

Nirkon säde	1,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Laji	HB7130-2
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä