

**Garant****WNMG 080412, Laji: HB7130-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	252072 HB7130-2
GTIN	4062406765057
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

WNMG 080412 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

## Tekninen kuvaus

Laji	HB7130-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	VM
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Lastamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Pääkäyttöalue	M
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä