

**Garant****DNMG 150604, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250760 HB7130-2
GTIN	4062406765019
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 150604 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

### Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
lastunmurtaja	VM

Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7130-2
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä