

Garant**VNMG 160408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251734 HB7130-2
GTIN	4062406765033
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VNMG 160408 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7130-2
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,4 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä