



## Pyörivä keskiökärki, tarkkuusmalli Kärkikulma 60°/30°, Morsekartio: 4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	321100 4
GTIN	2050002064560
Tuoteluokka	34D

### Kuvaus

#### Malli:

- **Erittäin kapea runko ja hyvä pyörintätarkkuus.**
- **Tarkkuusneula- ja -aksaalilaakerin ansiosta poikkeama on enintään 0,003 mm erittäin pienellä rungon halkaisijalla.**
- **Kartio ja viistetyt osat ovat karkaistua laakeriterästä (61–63 Rockwell).**

#### Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

#### Käyttö:

Sorvaus- ja hiontatöihin, **joissa vaaditaan pientä pään halkaisijaa ja suurta tarkkuutta.**

### Tekninen kuvaus

suurin kärjen $\varnothing$ 30° A	40 mm
suurin kärjen $\varnothing$ 60° A	12,5 mm
Rungon $\varnothing$ D	45 mm
Työkappaleen paino	500 kg
Hyötypituus B	80 mm
Suurin pyörintävirhe	0,003 mm
Morsekartio	MK4

Tuotetyyppi

Keskityskärki