



Vääntiökärki morsekartiolla, Morsekartio (MK): 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	327400 4
GTIN	4062406764586
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

- Kärkikulma 60°, kiinnityskehän Ø 17 mm - 54 mm.
- Molemmat pyörimissuunnat mahdollisia.
- Sopii erinomaisesti käyttöön sorveissa ja vierintäjyrsimissä.

Käyttö:

Karan kartion kiinnittämiseksi sorviin.

Sopii:

Keskiökärki nro 321405, nro 321720, nro 321730 ja 321740.

Toimituksen sisältö:

Otsapuolen vääntiö ja keskityskärki 327410 ja vääntiö 327412.

Erikoistarvike:

Nro 327410 keskityskärki, nro 327412 vääntiö, nro 327414 vaimennuselementti.

Huomautus:

Sopiva kartioholkki sorvinistukkaan sovittamista varten pyynnöstä.

Työalueen Ø: 19 - 34 mm

Kiinnityskehän Ø D1: 17 mm

Hyötypituus B: 62 mm

Työkappaleen paino: 50 kg

Ulko-Ø: 42 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 5 mm

Tekninen kuvaus

Työkappaleen paino	50 kg
--------------------	-------

suurin kärjen Ø 60° A	5 mm
Ulko-Ø	42 mm
Hyötypituus B	62 mm
Kiinnityskehän Ø D1	17 mm
Työalueen Ø	19 - 34 mm
Puristuskara	ei
Tuotetyyppi	Vääntiökärki