



Vääntiökärki morsekartiolla, Morsekartio (MK): 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	327401 4
GTIN	4062406764593
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

- Kärkikulma 60°, kiinnityskehän Ø 17 mm - 54 mm.
- Molemmat pyörimissuunnat mahdollisia.
- Sopii erinomaisesti käyttöön sorveissa ja vierintäjäyrsimissä.

Käyttö:

Karan kartion kiinnittämiseksi sorviin.

Sopii:

Keskiökärki nro 321405, nro 321720, nro 321730 ja 321740.

Toimituksen sisältö:

Otsapuolen vääntiö ja keskityskärki 327410 ja vääntiö 327412.

Erikoistarvike:

Nro 327410 keskityskärki, nro 327412 vääntiö, nro 327414 vaimennuselementti.

Huomautus:

Sopiva kartioholkki sorvinistukkaan sovittamista varten pyynnöstä.

Työalueen Ø: 28 - 50 mm

Kiinnityskehän Ø D1: 26 mm

Hyötypituus B: 70,3 mm

Työkappaleen paino: 55 kg

Ulko-Ø: 52 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 9 mm

Tekninen kuvaus

suurin kärjen Ø 60° A

9 mm

Ulko-Ø	52 mm
Työalueen Ø	28 - 50 mm
Työkappaleen paino	55 kg
Hyötypituus B	70,3 mm
Kiinnityskehän Ø D1	26 mm
Puristuskara	ei
Tuotetyyppi	Vääntiökärki