



Vääntiökärki morsekartiolla, Morsekartio (MK): 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	327402 4
GTIN	4062406765811
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

- Kärkikulma 60°, kiinnityskehän Ø 17 mm - 54 mm.
- Molemmat pyörimissuunnat mahdollisia.
- Sopii erinomaisesti käyttöön sorveissa ja vierintäjäyrsimissä.

Käyttö:

Karan kartion kiinnittämiseksi sorviin.

Sopii:

Keskiökärki nro 321405, nro 321720, nro 321730 ja 321740.

Toimituksen sisältö:

Otsapuolen vääntiö ja keskityskärki 327410 ja vääntiö 327412.

Erikoistarvike:

Nro 327410 keskityskärki, nro 327412 vääntiö, nro 327414 vaimennuselementti.

Huomautus:

Sopiva kartioholkki sorvinistukkaan sovittamista varten pyynnöstä.

Kokonaispituus: 190 mm

Työalueen Ø: 40 - 72 mm

Kiinnityskehän Ø D1: 38 mm

Hyötypituus B: 89 mm

Työkappaleen paino: 65 kg

Ulko-Ø: 70 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	190 mm
----------------	--------

Työalueen Ø	40 - 72 mm
Työkappaleen paino	65 kg
Ulko-Ø	70 mm
Kiinnityskehän Ø D1	38 mm
suurin kärjen Ø 60° A	14 mm
Hyötypituus B	89 mm
Puristuskara	ei
Tuotetyyppi	Vääntiökärki