



Vääntiökärki morsekartiolla, Morsekartio (MK): 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	327403 5
GTIN	4062406765842
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

- Kärkikulma 60°, kiinnityskehän Ø 17 mm - 54 mm.
- Molemmat pyörimissuunnat mahdollisia.
- Sopii erinomaisesti käyttöön sorveissa ja vierintäjyrsimissä.

Käyttö:

Karan kartion kiinnittämiseksi sorviin.

Sopii:

Keskiökärki nro 321405, nro 321720, nro 321730 ja 321740.

Toimituksen sisältö:

Otsapuolen vääntiö ja keskityskärki 327410 ja vääntiö 327412.

Erikoistarvike:

Nro 327410 keskityskärki, nro 327412 vääntiö, nro 327414 vaimennuselementti.

Huomautus:

Sopiva kartioholkki sorvinistukkaan sovittamista varten pyynnöstä.

Työalueen Ø: 55 - 100 mm

Kiinnityskehän Ø D1: 54 mm

Hyötypituus B: 104,1 mm

Työkappaleen paino: 100 kg

Ulko-Ø: 82 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 20 mm

Tekninen kuvaus

Työkappaleen paino	100 kg
--------------------	--------

Hyötypituus B	104,1 mm
Kiinnityskehän Ø D1	54 mm
Työalueen Ø	55 - 100 mm
suurin kärjen Ø 60° A	20 mm
Ulko-Ø	82 mm
Puristuskara	ei
Tuotetyyppi	Vääntiökärki