

**Garant****CNMG 120412, Laji: HB725-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250160 HB725-1
GTIN	4062406750558
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

CNMG 120412 HB725-1 Laji: HB725-1  
lastunmurtaja: UM1  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 250 m/min

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 250 m/min
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	UNI
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412

Toleranssi	M
Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,2 - 6 mm
Laji	HB725-1
lastunmurtaja	UM1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä