

Garant**DNMG 150604, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250760 HB725-1
GTIN	4062406750596
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150604 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 6 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuava aine	KM

Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 6 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Laji	HB725-1
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
lastunmurtaja	UM1
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä