

**Garant****DNMG 110408, Laji: HB725-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250754 HB725-1
GTIN	4062406750589
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DNMG 110408 HB725-1 Laji: HB725-1  
lastunmurtaja: UM1  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 250 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	UNI
Laji	HB725-1
Syöttö $f$	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110408
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 6 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 250 m/min
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	UM1
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä