

Garant**CNMG 160616, Laji: HB725-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250172 HB725-1
GTIN	4062406750565
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160616 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 6 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160616
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 6 mm
lastunmurtaja	UM1
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	1,6 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB725-1
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä