

Garant**CNMG 120404, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250156 HB725-1
GTIN	4062406750534
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120404 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 6 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 6 mm
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

lastunmurtaja	UM1
Lastuava aine	KM
Laji	HB725-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Pääkäyttöalue	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	CNNG 120404
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä