

Garant**WNMG 080404, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252068 HB725-1
GTIN	4062406765705
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WN.G 080404 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UN1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 6 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 6 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	M

lastunmurtaja	UN1
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Laji	HB725-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä