

Garant**WNMG 060408, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252064 HB725-1
GTIN	4062406765699
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WN.G 060408 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UN1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 6 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 6 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Laji	HB725-1
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	UNI
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	UN1
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060408
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä