

Garant**SNMG 120408, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251224 HB725-1
GTIN	4062406765620
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120408 HB725-1 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UM1
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 6 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	UM1
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Laji	HB725-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Pääkäyttöalue	UNI

Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä