

**Garant****SNMG 120412, Laji: HB725-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251226 HB725-1
GTIN	4062406765637
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SNMG 120412 HB725-1 Nirkon säde: 1,2 mm  
Laji: HB725-1  
lastunmurtaja: UM1  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 250 m/min

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 6 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	1,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	8

ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120412
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 250 m/min
Laji	HB725-1
Pääkäyttöalue	UNI
lastunmurtaja	UM1
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä