

Garant**TNMG 160408, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251544 HB725-1
GTIN	4062406765651
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TN.G 160408 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 6 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Toleranssi	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 6 mm
lastunmurtaja	UM1

Laji	HB725-1
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä