

**Garant****DNMG 150608, Laji: HB725-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250762 HB725-1
GTIN	4062406750602
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DNMG 150608 HB725-1 Laji: HB725-1  
lastunmurtaja: UM1  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 250 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 6 mm
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	UM1
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB725-1

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 250 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä