

Garant**TNMG 160404, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251542 HB725-1
GTIN	4062406765644
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 6 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	UNI
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuava aine	KM
Laji	HB725-1
Toleranssi	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	UM1

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö

50 - 250 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä