

Garant**WNMG 080412, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252072 HB725-1
GTIN	4062406765729
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080412 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 6 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Laji	HB725-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

lastunmurtaja	UM1
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 6 mm
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä