

Garant**WNMG 080408, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252070 HB725-1
GTIN	4062406765712
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WN.G 080408 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UN1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 6 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 6 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
lastunmurtaja	UN1
Laji	HB725-1
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä