

Garant**CC.T 09T308, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260152 HB725-1
GTIN	4062406765934
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T308 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	UM1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm

Laji	HB725-1
Pääkäyttöalue	UNI
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,8 mm
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä