

Garant**CC.T 120408, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260160 HB725-1
GTIN	4062406765958
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 120408 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	UNI
lastunmurtaja	UM1
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB725-1
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä