


Garant**RC.X 1204, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260650 HB725-1
GTIN	4062406766023
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

RC.X 1204 HB725-1 lastunmurtaja: UM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	UNI
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	RCMX 1204

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB725-1
lastunmurtaja	UM1
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä