

**Garant****CC.T 120404, Laji: HB725-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260158 HB725-1
GTIN	4062406765941
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CC.T 120404 HB725-1 Laji: HB725-1  
lastunmurtaja: UM1  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Syöttö f: 0,05 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 250 m/min

### Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm

Pääkäyttöalue	UNI
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB725-1
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 250 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	UM1
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä